

Garant**Turbómaró készlet 5 darabos, GARANT Master Uni- közepes, HM TiAlN,
Turbómarók száma: 5**

Rendelési adatok

Rendelés száma	541406 5
GTIN	4062406587079
Árucikk kategória	51D

Leírás

Kivitel:

Multi Cut HM turbómaró készlet a szokásos alakokban.

Az új fejlesztésű innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű **extrém nyugodt járás és nagyon jó megvezethetőség mellett.** Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el nagyoló és simító felhasználásnál.

- **univerzálisan használható.**

Szár Ø 6 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

Plusz TiAlN bevonat a hosszabb élettartam és jobb hőállóság érdekében.

Nagy termikus és mechanikus terhelésekhez (Heavy Duty).

- **Hosszabb élettartam.**
- **Alacsonyabb hőbevitel.**
- **Jobb forgácselvezetés.**

Felhasználás:

Mind kézi, mind ipari robot felhasználáshoz alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felület megmunkáláshoz.

Tartalom:

1-1 db 540222 sz. A0616; C0616; D0807; G0618; méret M1020.

Figyelem:

Rossz hővezető-képességű anyagok; a turbómarók kék elszíneződésének és a kenődésnek az elkerülése érdekében a fordulatszámot csökkenteni kell.

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM TiAlN
Szár Ø	6 mm
Turbómarók száma	5
Termék fajtája	Turbómaró

Tartozék

Turbómaró, bevonattalGARANT Master Uni – közepes Típus D0807	540222 D0807
Turbómaró, bevonattalGARANT Master Uni – közepes Típus A0616	540222 A0616
Turbómaró, bevonattalGARANT Master Uni – közepes Típus G0618	540222 G0618
Turbómaró, bevonattalGARANT Master Uni – közepes Típus M1020	540222 M1020
Turbómaró, bevonattalGARANT Master Uni – közepes Típus C0616	540222 C0616