

Garant**Másoló- és síkmaró indexálással, menettel, Ø D / élek száma Z: 42/4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212015 42/4
GTIN	4062406587567
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs másoló- és síkmaró. Az indexált kerek váltólapkák stabil feltételeket teremtenek és biztosítják a lapokat véletlen elfordulás ellen használat közben. A váltólapka és a lapkafészek közötti optimalizált alakzárás maximális folyamatbiztonságot biztosít.

Figyelem:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Interpolációs marás a _p	4 mm
Hozzávaló váltólapka	RPK.1204M0T
belső hűtés	igen
Felfogó menet M	M16
Interpolációs marás Ø D _{min}	72 mm
Ø D ₂	28,7 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Teljes hossz L_{ges}	42 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Váltólapka csavar készlet	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Vágóélek száma Z	4
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	26,94 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	1,79 fok
Vágóél $\varnothing D_c$	42 mm
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 2	219878 2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 3	219878 3