

**Garant****Gépi menetfúró HSS-E Form E, gőzölt, M: M16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	136050 M16
GTIN	4045197078117
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Form E** (1,5 – 2 menet elővágás).

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Túrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 2 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 14 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	16 mm
Magfurat Ø	14 mm
Menetemelkedés	2 mm
Vágóélek száma Z	4
Forgácshornyok száma	4
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szár négyszög □	9 mm

Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	48 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M16
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	E
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Uni	alkalmas		

Olaj	alkalmas
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas