

Garant**VHM maró HPC, ZOx, Ø f8 DC: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	203170 6
GTIN	4045197271921
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Erős maggal, **speciális forgácshornokkal** és **nagy polírozott forgácsterekkel**.

Felhasználás:

Nagyoló maráshoz a munkadarab felülettel szemben támasztott magas igények esetén.
Kizárólag palástmaráshoz alkalmas.

Műszaki leírás

Előtolás f_z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,04 mm
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	20 mm
Nyak $\varnothing D_1$	5,7 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	6 mm
Fogak száma Z	6
Szár $\varnothing D_s$	6 mm
Teljes hossz L	58 mm
Élhossz L_c	16 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Szár	DIN 6535 HA, h6
Tűrés névleges \varnothing	f8
Kiegyensúlyozási fok szárral	G 2,5 HA-val
Spirálszög	48 fok

Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	ZOX
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,05×D szélezésnél
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	460 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	210 m/min	N
CuZn	alkalmas	180 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------