

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz + magfurat csigafúró, Metrikus menethez: M3-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	146550 M3-12
GTIN	4045197085122
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

A kazetta nyitásakor a szerszámok automatikusan álló helyzetbe kerülnek és könnyen kivehetőek.

M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 gépi menetfúrókból és 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 méretű magfurat csigafúrókból összeállítva.

Tartalma:

1-1 gépi menetfúró kenőhoronnyal M3 – M12, 131850 sz. magfúró 114150 sz.

Műszaki leírás

Metrikus menethez	M3 – M12
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szabvány	DIN 371
Szabvány	DIN 376

Termék fajtája

Menetfúró

Tartozék

Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 6,8	114150 6,8
Gépi menetfúró M M3	131850 M3
Gépi menetfúró M M5	131850 M5
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 3,3	114150 3,3
Gépi menetfúró M M6	131850 M6
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 4,2	114150 4,2
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 2,5	114150 2,5
Gépi menetfúró M M8	131850 M8
Gépi menetfúró M M10	131850 M10
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 5	114150 5
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 8,5	114150 8,5
Gépi menetfúró M M4	131850 M4
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 10,2	114150 10,2
Gépi menetfúró M M12	131850 M12
Kazetta, üres Típus 4	146960 4