

Garant**VHM maró HPC, ZOx, Ø f8 DC: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	203170 8
GTIN	4045197271938
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Erős maggal, **speciális forgácshornokkal** és **nagy polírozott forgácsterekkel**.

Felhasználás:

Nagyoló maráshoz a munkadarab felülettel szemben támasztott magas igények esetén.
Kizárólag palástmaráshoz alkalmas.

Műszaki leírás

Fogak száma Z	6
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	26 mm
Nyak $\varnothing D_1$	7,4 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	8 mm
Előtolás f_z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,04 mm
Szár $\varnothing D_s$	8 mm
Teljes hossz L	64 mm
Élhossz L_c	19 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Szár	DIN 6535 HA, h6
Tűrés névleges \varnothing	f8
Kiegyensúlyozási fok szárral	G 2,5 HA-val
Spirálszög	48 fok

Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	ZOX
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,05×D szélezésnél
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	460 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	210 m/min	N
CuZn	alkalmas	180 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		