

Garant**Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, UNF: 10-32****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 130750 10-32 |
| GTIN | 4045197068200 |
| Árucikk kategória | 11G |

Leírás**Kivitel:**

2 darabos, **elő- és készrevágó menetfúróból** álló készlet.

Felhasználás:

UNF egységes finommenethez ASME – B1.1.

Menetfajta: UNF

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 2181

Menet / coll: 32

Menet Ø: 4,83 mm

Teljes hossz L: 50 mm

Szár Ø D_s: 5,5 mm

Szár négyszög □: 4,3 mm

Magfurat Ø: 4,1 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|----------|
| Magfurat Ø | 4,1 mm |
| Menet / coll | 32 |
| Menet Ø | 4,83 mm |
| Szabvány | DIN 2181 |
| Szerszámanyag | HSS |
| Szár Ø D _s | 5,5 mm |

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Teljes hossz L | 50 mm |
| Szár négyszög □ | 4,3 mm |
| Menetmélység | 9,66 mm |
| Menetemelkedés | 0,794 mm |
| Menetfajta | UNF |
| Menetméret | 10-32 UNF |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Túrési osztály | 2B |
| Bekezdő alak | D |
| Bekezdő alak | C |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3xD zsák- és átmenő furatnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | feltételesen alkalmas | | |
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | | |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | | |
| Uni | alkalmas | | |

| | |
|--------|-----------------------|
| Olaj | alkalmas |
| Száráz | feltételesen alkalmas |