

**Garant****Gépi menetfúró, balmenet HSS-E 6H, gőzölt, M-LH: M3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	136180 M3
GTIN	4045197078384
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Balos. Erős balspirállal**, az optimális forgácselvezetéshez.

Menetfajta: M-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,5 mm

Teljes hossz L: 56 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Szár négyszög □: 2,7 mm

Magfurat Ø: 2,5 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	3 mm
Magfurat Ø	2,5 mm
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornyok száma	3
Menetemelkedés	0,5 mm
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Teljes hossz L	56 mm
Szár négyszög □	2,7 mm

Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	9 mm
Menetfajta	M-LH
Menetméret	M3 LH
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Uni	alkalmas		

Olaj	alkalmas
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas