

**Garant****Gépi menetfúró, gőzölt, MF: 3X0,35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	136210 3X0,35
GTIN	4045197078506
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:**

Gőzölt felület, kisebb élrátét-képződés.

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,35 mm

Teljes hossz L: 56 mm

Szar  $\varnothing D_s$ : 2,2 mmMagfurat  $\varnothing$ : 2,65 mm**Műszaki leírás**

Menet $\varnothing$	3 mm
Menetemelkedés	0,35 mm
Forgácshornyok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Magfurat $\varnothing$	2,65 mm
Szar $\varnothing D_s$	2,2 mm
Teljes hossz L	56 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 374

Menetmélység	9 mm
Menetfajta	MF
Menetméret	M3×0,35
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
CuZn	feltételeesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		