

Garant**Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, UNF: 7/16-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130750 7/16-20
GTIN	4045197068255
Árucikk kategória	11G

Leírás**Kivitel:**

2 darabos, **elő- és készrevágó menetfúróból** álló készlet.

Felhasználás:

UNF egységes finommenethez ASME – B1.1.

Menetfajta: UNF

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 2181

Menet / coll: 20

Menet Ø: 11,11 mm

Teljes hossz L: 63 mm

Szár Ø D_s: 8 mm

Szár négyszög □: 6,2 mm

Magfurat Ø: 9,9 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	20
Magfurat Ø	9,9 mm
Menet Ø	11,11 mm
Szabvány	DIN 2181
Szerszámanyag	HSS

Szár Ø D _s	8 mm
Teljes hossz L	63 mm
Szár négyszög □	6,2 mm
Menetmélység	33,33 mm
Menetemelkedés	1,59 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	7/16-20 UNF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		

Uni	alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas