

Garant**Forgácstörős ujjmaró, bevonat nélkül, Ø k10 DC: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	191700 14
GTIN	4045197104625
Árucikk kategória	11W

Leírás**Kivitel:**

Hátraköszörült nagyoló-simító profillal. Központon átmenő él mélységre fúráshoz. A széles fogbordák profilváltozás nélkül, gyakran utánköszörülhetnek. Univerzális maró palástmaráshoz vagy mélységre fúráshoz és azt követő oldalirányú mozgatáshoz.

Előny:

A többélű marókhöz képest **kedvezőbb forgácselvezetés a nagyobb forgácshornyok miatt.**

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	14 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,5 mm
Fogak száma Z	3
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,04 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Teljes hossz L	110 mm
Élhossz L _c	53 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Tűrés névleges Ø	k10
Spirálszög	25 fok
Sarokletörés szöge	45 fok

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HSS Co 8
Szabvány	DIN 844 B
Maróprofil	NF
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	83 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	25 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	23 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	55 m/min	N
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		