

**Garant****Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, UNF: 1/2-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130750 1/2-20
GTIN	4045197068262
Árucikk kategória	11G

**Leírás****Kivitel:**

2 darabos, **elő- és készrevágó menetfúróból** álló készlet.

**Felhasználás:**

**UNF egységes finommenethez** ASME – B1.1.

Menetfajta: UNF

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 2181

Menet / coll: 20

Menet Ø: 12,7 mm

Teljes hossz L: 63 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Szár négyszög □: 7 mm

Magfurat Ø: 11,5 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	12,7 mm
Menet / coll	20
Magfurat Ø	11,5 mm
Szabvány	DIN 2181
Szerszámanyag	HSS

Szár Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Teljes hossz L	63 mm
Szár négyszög □	7 mm
Menetmélység	38,1 mm
Menetemelkedés	1,95 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	1/2-20 UNF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrési osztály	2B
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		

Uni	alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas