

Garant**Keményfém gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131140 M10
GTIN	4045197068804
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**Használható **emulzióval** (min. 8 %). **Tömör keményfém kivitel.****Előny:****Különösen stabil, optimális önmegevezetés.**

Menetfajta: M

Szerszámananyag: HM

Szabvány: DIN 371

Túrési osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 1,5 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Szár Ø D_s: 10 mm

Szár négyszög □: 8 mm

Magfurat Ø: 8,5 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	8,5 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	1,5 mm
Menet Ø	10 mm
Forgácshornok száma	3
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D _s	10 mm

Teljes hossz L	100 mm
Szár négyszög □	8 mm
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Szerszámanyag	HM
Menetmélység	30 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M10
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h6
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	18 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	35 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	28 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	30 m/min	P
CuZn	feltételesen alkalmas	24 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	alkalmas	10 m/min	N

Olaj	alkalmas
Nedvesen maximum	alkalmas
Száraz	alkalmas