

Garant**Keményfém gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131140 M12
GTIN	4045197068811
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**Használható **emulzióval** (min. 8 %). **Keményfém betétek.****Előny:****Különösen stabil, optimális önmegevezetés.**

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HM

Szabvány: DIN 376

Túrési osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 1,75 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 9 mm

Szár négyszög □: 7 mm

Magfurat Ø: 10,2 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	4
Menet Ø	12 mm
Magfurat Ø	10,2 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetemelkedés	1,75 mm
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D _s	9 mm

Teljes hossz L	110 mm
Szár négyszög □	7 mm
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Szerszámanyag	HM
Menetmélység	36 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M12
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h6
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	18 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	35 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	28 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	30 m/min	P
CuZn	feltételesen alkalmas	24 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	alkalmas	10 m/min	N

Olaj	alkalmas
Nedvesen maximum	alkalmas
Száraz	alkalmas