

**Garant****Gépi menetfúró, gőzölt, MF: 8X1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	136210 8X1
GTIN	4045197078568
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:**

Gőzölt felület, kisebb élrátét-képződés.

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1 mm

Teljes hossz L: 90 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 7 mm

**Műszaki leírás**

Menetemelkedés	1 mm
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	7 mm
Menet Ø	8 mm
Forgácshornok száma	3
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Teljes hossz L	90 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H

Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 374
Menetmélység	24 mm
Menetfajta	MF
Menetméret	M8×1
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		