

**Garant****Gépi menetfúró, balmenet HSS-E 6H, gőzölt, M-LH: M14****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 136180 M14    |
| GTIN              | 4045197078452 |
| Árucikk kategória | 11H           |

**Leírás****Kivitel:****Balos. Erős balspirállal**, az optimális forgácselvezetéshez.

Menetfajta: M-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 2 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szar Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Szar négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 12 mm

**Műszaki leírás**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Forgács hornyok száma | 3       |
| Magfurat Ø            | 12 mm   |
| Vágóélek száma Z      | 3       |
| Menet Ø               | 14 mm   |
| Menetemelkedés        | 2 mm    |
| Szabvány              | DIN 376 |
| Szar Ø D <sub>s</sub> | 11 mm   |
| Teljes hossz L        | 110 mm  |
| Szar négyszög □       | 9 mm    |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tűrési osztály             | ISO 2 6H                                |
| Szerszámanyag              | HSS E                                   |
| Menetmélység               | 42 mm                                   |
| Menetfajta                 | M-LH                                    |
| Menetméret                 | M14 LH                                  |
| Bevonat                    | gőzölt                                  |
| Profilszög                 | 60 fok                                  |
| Menet szabvány             | DIN 13                                  |
| Bekezdő alak               | C                                       |
| Spirálszög                 | 40 fok                                  |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                   |
| belső hűtés                | nem                                     |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál                   |
| Vágásirány                 | balra                                   |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | zöld                                    |
| Termék fajtája             | Menetfúró                               |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú)          | feltételesen alkalmas | 13 m/min       | N       |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>  | feltételesen alkalmas | 15 m/min       | P       |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 15 m/min       | P       |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 15 m/min       | P       |
| Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 6 m/min        | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 6 m/min        | M       |
| CuZn                          | feltételesen alkalmas | 13 m/min       | N       |
| Uni                           | alkalmas              |                |         |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Olaj             | alkalmas              |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas |