

Garant**VHM menetfúró kihajtósár, hengeres szár hatszöggel, TiAlN, Menetfúróhoz: M3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	149830 M3
GTIN	4045197326904
Árucikk kategória	11L

Leírás**Kivitel:**

Stabil hengeres szár hatszöggel, fúrótokmányban való befogáshoz, és önközpontosító él.

Felhasználás:

Beletört menetfúrók kifűrásához. Stabil befogás szükséges, a furatnak száraznak és vágóolajtól mentesnek kell lennie.

Figyelem:

$v_c < 67$ HRC anyaghoz 10 – 28 m/perc.

Viseljen védőszemüveget.

Szabvány: Gyári szabvány

Forgácshorony hossza L_c : 10 mm

Teljes hossz L: 38 mm

Szár $\varnothing D_s$: 3 mm

Műszaki leírás

Szártűrés	h6
Menetfúróhoz	M3
Szár $\varnothing D_s$	3 mm
Teljes hossz L	38 mm
Forgácshorony hossza L_c	10 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM

Szabvány	Gyári szabvány
Színes gyűrű	piros
Termék fajtája	Menetfúró kifúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 67 HRC	alkalmas	10-28 m/min	H
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		