

**Garant****Gépi menetfúró, gőzölt, MF: 6X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	136260 6X0,5
GTIN	4045197079138
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:**

Gőzölt felület, kisebb élrátét-képződés.

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,5 mm

Teljes hossz L: 80 mm

Szar Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Szar négyszög □: 3,4 mm

Magfurat Ø: 5,5 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	5,5 mm
Menetemelkedés	0,5 mm
Menet Ø	6 mm
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornyok száma	3
Szar Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Teljes hossz L	80 mm
Szar négyszög □	3,4 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H

Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 374
Menetmélység	18 mm
Menetfajta	MF
Menetméret	M6×0,5
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	9 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

