

Garant**Gépi menetfúró HSS-E-PM Form B, bevonat nélkül, M: M8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131280 M8
GTIN	4045197069436
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.****Előny:**

Nagyobb kopásállóság.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E PM

Szabvány: DIN 371

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,25 mm

Teljes hossz L: 90 mm

Szár Ø D_s: 8 mm

Szár négyszög □: 6,2 mm

Magfurat Ø: 6,8 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Forgácshornok száma	3
Magfurat Ø	6,8 mm
Menetemelkedés	1,25 mm
Menet Ø	8 mm
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D _s	8 mm
Teljes hossz L	90 mm

Szár négyszög □	6,2 mm
Túrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E PM
Menetmélység	24 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M8
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	15 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	9 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

