

**Garant****Gépi menetfúró HSS-E-PM, gőzölt, MF: 30X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	137055 30X1,5
GTIN	4045197585509
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:**

Gőzölt felület, kisebb élrátét-képződés.

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS E PM

Szabvány: DIN 374

Tűrés osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 1,5 mm

Teljes hossz L: 150 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Szár négyszög □: 18 mm

Magfurat Ø: 28,5 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	4
Menet Ø	30 mm
Magfurat Ø	28,5 mm
Menetemelkedés	1,5 mm
Forgácshornyok száma	4
Szár Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szár négyszög □	18 mm
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX

Szerszámanyag	HSS E PM
Szabvány	DIN 374
Menetmélység	60 mm
Menetfajta	MF
Menetméret	M30×1,5
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	20 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	rózsaszín
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	18 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	9 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	3 m/min	P
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	4 m/min	S
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		