

Garant**Gépi menetfúró, gőzölt, MF: 3X0,35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	136260 3X0,35
GTIN	4045197079107
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**

Gőzölt felület, kisebb élrátét-képződés.

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,35 mm

Teljes hossz L: 56 mm

Szár Ø D_s: 2,2 mm

Magfurat Ø: 2,65 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	3 mm
Forgácshornyok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	2,65 mm
Menetemelkedés	0,35 mm
Szár Ø D _s	2,2 mm
Teljes hossz L	56 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 374

Menetmélység	9 mm
Menetfajta	MF
Menetméret	M3×0,35
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	9 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		