

Garant**Gépi menetfúró, gőzölt, MF: 5X0,5****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 136260 5X0,5 |
| GTIN | 4045197079121 |
| Árucikk kategória | 11H |

Leírás**Kivitel:**

Gőzölt felület, kisebb élrátét-képződés.

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,5 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D_s: 3,5 mm

Szár négyszög □: 2,7 mm

Magfurat Ø: 4,5 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|----------|
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Forgácshornok száma | 3 |
| Menetemelkedés | 0,5 mm |
| Magfurat Ø | 4,5 mm |
| Menet Ø | 5 mm |
| Szár Ø D _s | 3,5 mm |
| Teljes hossz L | 70 mm |
| Szár négyszög □ | 2,7 mm |
| Tűrés osztály | ISO 2 6H |

| | |
|----------------------------|---|
| Szerszámanyag | HSS E |
| Szabvány | DIN 374 |
| Menetmélység | 15 mm |
| Menetfajta | MF |
| Menetméret | M5×0,5 |
| Bevonat | gőzölt |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | DIN 13 |
| Bekezdő alak | C |
| Spirálszög | 40 fok |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 13 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | P |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | 9 m/min | K |
| CuZn | feltételesen alkalmas | 13 m/min | N |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |

