

**Garant****VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 6mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	209320 6
GTIN	4045197478726
Árucikk kategória	11X

## Leírás

**Kivitel:**

Speciális geometria alumínium és műanyag megmunkálásához.

**Felhasználás:**Rendkívül éles vágóélek, **speciálisan műanyag megmunkálásához.**

## Műszaki leírás

Fogak száma Z	2
Előtolás $f_z$ horonymaráshoz PMMA-ban	0,025 mm
Kinyúlási hossz $L_1$ nyakrésszel	21 mm
Nyak Ø $D_1$	5,8 mm
Vágóél Ø $D_c$	6 mm
Előtolás $f_z$ szélezéshez PMMA-ban	0,03 mm
Szár Ø $D_s$	6 mm
Teljes hossz L	64 mm
Élhossz $L_c$	16 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HA, h6
Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	20 fok

Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	0,5×D szélezésnél
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	180 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	105 m/min	N
PMMA Akрил	alkalmas	190 m/min	N
PE-HD	alkalmas	140 m/min	N
PA 66	alkalmas	160 m/min	N
PEEK	alkalmas	140 m/min	N
PF 31	alkalmas	120 m/min	N
Honeycomb szendvics	feltételesen alkalmas	180 m/min	N
Cu	alkalmas	150 m/min	N
CuZn	feltételesen alkalmas	180 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		

## Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB

129100 HB