

Garant**GARANT Diabolo VHM tóruszmaró HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 0,8/0,08mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	206162 0,8/0,08
GTIN	4045197597663
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:****GARANT Diabolo:**

Speciális geometria, bevonat és keményfém keménymegmunkáláshoz.

Másolómaráshoz **α : 1° 30' szöggel**. Duplán hátraköszörült oldalhátszöggel.

Tűrések:

- **Vágóél rádiusz: $R_1 = \pm 0,005$ mm.**
- **Szög $\alpha = \pm 20'$.**

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek: f_z ha $a_p = 0,1 \times D$.

Műszaki leírás

Előtolás f_z szélezéshez acélban < 65 HRC	0,005 mm
Vágóél rádiusz R_1	0,08 mm
Nyak Ø D_1	0,75 mm
Előtolás f_z másolómaráshoz acélban < 65 HRC	0,005 mm
Vágóél Ø D_c	0,8 mm
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	1,6 mm
L_2	27 mm
Fogak száma Z	2
Szár Ø D_s	3 mm
Élhossz L_c	1 mm

Teljes hossz L	75 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6
Spirálszög	30 fok
Maximális szár alakösörülési $\varnothing D_6$	2,1 mm
Sorozat	Diabolo
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	H
Tűrés névleges \varnothing	e8
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,05 \times D$ másolómarásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,2 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	piros
Termék fajtája	Tóruszmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 50 HRC	alkalmas	170 m/min	H
Acél < 55 HRC	alkalmas	140 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	135 m/min	H
Acél < 65 HRC	alkalmas	100 m/min	H
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Levegő

alkalmas