

Garant**Precíziós kúpsüllyesztő, hosszú 90°, bevonat nélkül, Külső Ø Dc: 20,5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	150371 20,5
GTIN	4045197086143
Árucikk kategória	11M

Leírás

Kivitel:

Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörült. A forgácsterek tömör anyagból kiköszörültek.

Precíziós kúpsüllyesztő, amely DIN335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül, **hosszú hengeres szárral**.

Műszaki leírás

Külső Ø	20,5 mm
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991	M10
Előfúrási Ø	3,5 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm ²	0,16 mm/ford,
Szártűrés	h9
Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	3,5 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Teljes hossz L	114 mm
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS

Szabvány	Gyári szabvány
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	20 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		