

Garant**Gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131700 M14
GTIN	4045197070104
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Stabil kivitel, 15°-os balspirállal.****Előny:****Különösen jól használható megszakított forgácsolás esetén** (pl. hosszanti hornyok a furatban).

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 2 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 11 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 12 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	2 mm
Forgácsolások száma	3
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	14 mm
Magfurat Ø	12 mm
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D _s	11 mm

Teljes hossz L	110 mm
Szár négyszög □	9 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	42 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M14
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	D
Spirálszög	15-20 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	9 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

