

**HOLEX****HOLEX Pro UNI VHM nagyoló maró MTC, TiSiN, Ø e8 DC: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3068 25
GTIN	4062406625733
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:**

**Nagyolóshoz és simításhoz** maximális előtolási értékek és nyugodt járás mellett. Innovatív geometria és nagy teljesítményű bevonat a kitűnő gyártási eredmények és a maximális élettartam érdekében különböző anyagokban. Nagy saját stabilitás és nyugodt járás egyenlőtlen osztásnak köszönhetően.

**Mint a 203068 sz.**

**Műszaki leírás**

Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Tűrés névleges Ø	e8
Teljes hossz L	136 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub> nyakrésszel	80 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	68 mm
Spirálszög	42 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,3 mm

Előtolás $f_z$ horonymaráshoz acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm
Előtolás $f_z$ szélezéshez acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6
Előtolás $f_z$ szélezéshez INOX-ban $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Nyak $\varnothing D_1$	24,5 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	25 mm
Fogak száma Z	4
Előtolás $f_z$ horonymaráshoz INOX-ban $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Tartalom	5
Sorozat	Pro Uni
Bevonat	TiSiN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	MTC
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Sarokmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Acél $< 500 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	240 m/min	P

Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	35 m/min	S
GG(G)	alkalmas	240 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

## Tartozék

HOLEX Pro UNI VHM szármáróHPC Ø e8 DC 25 mm

203068 25