

Garant**Egyvágásos menetfúró átmenő furathoz rövid, bevonat nélkül, M: M3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131450 M3
GTIN	4045197069740
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.****Felhasználás:****Kézi vagy gépi menetfúróként használható.**

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 352

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,5 mm

Teljes hossz L: 40 mm

Szár Ø D_s: 3,5 mm

Szár négyszög □: 2,7 mm

Magfurat Ø: 2,5 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	3 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,5 mm
Forgácshornok száma	3
Magfurat Ø	2,5 mm
Szabvány	DIN 352
Szár Ø D _s	3,5 mm

Teljes hossz L	40 mm
Szár négyszög □	2,7 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	9 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M3
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		