


HOLEX**HOLEX Pro UNI VHM nagyoló maró MTC, TiSiN, Ø e8 DC: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3068 12
GTIN	4062406625702
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Nagyolóshoz és simításhoz maximális előtolási értékek és nyugodt járás mellett. Innovatív geometria és nagy teljesítményű bevonat a kitűnő gyártási eredmények és a maximális élettartam érdekében különböző anyagokban. Nagy saját stabilitás és nyugodt járás egyenlőtlen osztásnak köszönhetően.

Mint a 203068 sz.

Műszaki leírás

Nyak Ø D ₁	11,6 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm ²	0,04 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár Ø D _s	12 mm
Spirálszög	42 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	36 mm
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 900 N/mm ²	0,09 mm

Teljes hossz L	83 mm
Fogak száma Z	4
Előtolás f_z szélezéshez INOX-ban $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	12 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Tűrés névleges \varnothing	e8
Sarokletörés szélessége 45° -nál	0,3 mm
Élhossz L_c	26 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6
Tartalom	5
Sorozat	Pro Uni
Bevonat	TiSiN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	MTC
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Acél $< 500 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	240 m/min	P
Acél $< 750 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	220 m/min	P

Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	35 m/min	S
GG(G)	alkalmas	240 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Tartozék

HOLEX Pro UNI VHM szármáróHPC Ø e8 DC 12 mm

203068 12