

**Garant****Gépi menetfúró HSS-E-PM, Keménykróm, G: G3/8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	137340 G3/8
GTIN	4045197079800
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:**

**Keménykrómozott felület** a forgácsfelrakódás csökkentésére és az élettartam növelésére.

**Felhasználás:**

**Hengeres Whitworth csőmenethez** DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhez nem alkalmas).

Szerszámanyag: HSS E PM

Menet / coll: 19

Menet Ø: 16,66 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 15,25 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	15,25 mm
Menet / coll	19
Menet Ø	16,66 mm
Forgácshornyok száma	4
Menetemelkedés	1,337 mm
Szerszámanyag	HSS E PM
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm

Teljes hossz L	100 mm
Szár négyszög □	9 mm
Menetmélység	33,32 mm
Menetméret	G3/8
Bevonat	Keménykróm
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 5156
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	28 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	28 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	23 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
CuZn	feltételesen alkalmas	28 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

