

**Gépi menetfúró, TiCN, col: G1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	137700 G1
GTIN	4045197080059
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**

A még nagyobb teljesítmény érdekében. Használható **emulzióval** (min. 8 %). **HSS**

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhöz nem alkalmas).

Figyelem:**ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!**

Az ajánlott utódtermék a 137750 sz.

Menetfajta: G

Profilszög: 55 fok

Szabvány: DIN 5156

Bekezdő alak: C

Spirálszög: 40 fok

belső hűtés: false

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 11

Menet Ø: 33,25 mm

Teljes hossz L_{ges} : 160 mm

Szár Ø: 25 mm

Szár négyszög: 20 mm

Magfurat Ø: 30,75 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	11
Bekezdési szög	50 fok

Magfurat Ø	30,75 mm
Vágóélek száma Z	5
Forgácshornok száma	5
Menetemelkedés	2,309 mm
Menet Ø	33,25 mm
Szerszámanyag	HSS
Szár Ø	25 mm
Teljes hossz L _{ges}	160 mm
Szár négyszög	20 mm
Menetmélység	66,5 mm
Menetméret	G1
Bevonat	TiCN
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 5156
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	kék