

**Garant****Gépi menetfúró HSS-E-PM, Keménykróm, G: G3/4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	137340 G3/4
GTIN	4045197079824
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:**

**Keménykrómozott felület** a forgácsfelrakódás csökkentésére és az élettartam növelésére.

**Felhasználás:**

**Hengeres Whitworth csőmenethez** DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhöz nem alkalmas).

Szerszámanyag: HSS E PM

Menet / coll: 14

Menet Ø: 26,44 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Szár négyszög □: 16 mm

Magfurat Ø: 24,5 mm

**Műszaki leírás**

Forgácshornyok száma	4
Menet Ø	26,44 mm
Magfurat Ø	24,5 mm
Menetemelkedés	1,814 mm
Menet / coll	14
Vágóélek száma Z	4
Szerszámanyag	HSS E PM
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm

Teljes hossz L	140 mm
Szár négyszög □	16 mm
Menetmélység	52,88 mm
Menetméret	G3/4
Bevonat	Keménykróm
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 5156
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	28 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	28 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	23 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
CuZn	feltételesen alkalmas	28 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

