

Garant**Gépi menetfúró Form B extra hosszú, bevonat nélkül, M: M8****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 131760 M8 |
| GTIN | 4045197070265 |
| Árucikk kategória | 11H |

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.****Extra hosszú szárral.**≤ M10: Szár **DIN 371** szerint;≥ M12: szár **DIN 376** szerint.**Előny:**Kiválóan alkalmas **nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz.**

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: Gyári szabvány

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,25 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D_s: 8 mm

Szár négyszög □: 6,2 mm

Magfurat Ø: 6,8 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|----------------|
| Forgácshornyok száma | 3 |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Magfurat Ø | 6,8 mm |
| Menetemelkedés | 1,25 mm |
| Menet Ø | 8 mm |
| Szabvány | Gyári szabvány |

| | |
|----------------------------|---|
| Szár Ø D _s | 8 mm |
| Teljes hossz L | 140 mm |
| Szár négyszög □ | 6,2 mm |
| Tűrés osztály | ISO 2 6H |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Menetmélység | 24 mm |
| Menetfajta | M |
| Menetméret | M8 |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | DIN 13 |
| Bekezdő alak | B |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3xD átmenő furatnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 13 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | P |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |

