

Garant**Gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 1-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	137860 1-8
GTIN	4045197080288
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Stabil kivitel, 20°-os jobbspirállal. HSS****Felhasználás:****UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.****Műszaki leírás**

Forgácshornok száma	4
Menet / coll	8
Menet Ø	25,4 mm
Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	22,25 mm
Menetemelkedés	3,175 mm
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS
Szár Ø D _s	20 mm
Teljes hossz L	160 mm
Szár négyszög □	16 mm
Menetmélység	50,8 mm
Menetfajta	UNC

Menetméret	1-8 UNC
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	C
Spirálszög	20 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		