

Garant**Gépi menetfúró hosszú, bevonat nélkül, M: M16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131800 M16
GTIN	4045197070418
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Hosszú szár (csökkentett szár Ø-vel nagyobb mélységekben való használathoz).****Előny:**Különösen alkalmas **nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz.**

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 357

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 2 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D_s: 12 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 14 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	14 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	2 mm
Menet Ø	16 mm
Forgácshornyok száma	3
Szabvány	DIN 357
Szár Ø D _s	12 mm
Teljes hossz L	200 mm

Szár négyszög □	9 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS
Menetmélység	32 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M16
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	A
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	9 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		