

Garant**Gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 6-32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	137860 6-32
GTIN	4045197080158
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Stabil kivitel, jobbspirállal. HSS-E****Felhasználás:****UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.**

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 32

Menet Ø: 3,51 mm

Teljes hossz L: 56 mm

Szár Ø D_s: 4 mm

Szár négyszög □: 3 mm

Magfurat Ø: 2,85 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	0,794 mm
Menet / coll	32
Menet Ø	3,51 mm
Forgácshornyok száma	3
Magfurat Ø	2,85 mm
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 371
Szerszámanyag	HSS E

Szár Ø D _s	4 mm
Teljes hossz L	56 mm
Szár négyszög □	3 mm
Menetmélység	7,02 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	6-32 UNC
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Túrési osztály	2B
Bekezdő alak	C
Spirálszög	20 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		