



Standard csavarkötés rendszerdoboz, Típus: SET1



Rendelési adatok

Rendelés száma	P08024 SET1
GTIN	4047322217460
Árucikk kategória	08A

Leírás

Kivitel:

Sárgaréz esztergált alkatrészeket tartalmazó doboz, munkanyomás max. 25 bar, üzemi hőmérséklet max. 150 °C.

Kézre álló, robusztus és kiváló minőségű doboz a leggyakoribb csőcsatlakozókkal, karmantyúkkal, dupla csőcsatlakozókkal, szűkítővel, zárócsavarokkal és ellenanyákkal a sárgaréz esztergált alkatrészek kínálatunkból. Kisméretű alkatrészek összesen 35 különböző típusa 21 műanyag dobozban áttekinthetően elhelyezve. A betétek kivehetőek és magában a dobozban egyedileg helyezhetőek el. Minden betéten megtalálható a tartalmazott alkatrészek cikkszámja.

Tartalma:

30 menetes tömlővég: G 1/4-6; G 1/4-9; G 3/8-6; G 3/8-9; G 1/2-9; G 1/2-13

38 toldó: G 1/8 × G 1/8; G 1/8 × G 1/4; G 1/4 × G 1/4; G 1/4 × G 3/8; G 3/8 × G 3/8; G 3/8 × G 1/2; G 1/2 × G 1/2; G 1/2 × G 3/4

19 szűkítő toldó G 1/4 a. × G 1/8 i.; G 3/8 a. × G 1/4 i.; G 1/2 a. × G 3/8 i.; G 3/4 a. × G 1/2 i.

18 karmantyú G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/220

Zárócsavar G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/2

15 dupla tömlővég 6, 9, 13 mm

20 menetes anya G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/21

Menetragasztó 10 ml

1 PTFE tömítőszalag

Műszaki leírás

Alapanyag

Sárgaréz