



Gépi menetfúró, TiN, UNC: 4-40



Rendelési adatok

Rendelés száma	137865 4-40
GTIN	4045197533104
Árucikk kategória	11H

Leírás

Kivitel:

Stabil kivitel, 20°-os jobbspirállal. Speciális TiN bevonattal, rozsdamentes és saválló acélokhoz. Használható **emulzióval** (min. 8%).

Felhasználás:

UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.

Profilszög: 60 fok

Túrési osztály: 2B

Bekezdő alak: C

Spirálszög: 20 fok

belső hűtés: false

Felhasználás furattípusnál: max. 2xD zsákfuratnál

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 40

Menet Ø: 2,85 mm

Teljes hossz L_{ges} : 56 mm

Szár Ø: 3,5 mm

Szár négyszög: 2,7 mm

Magfurat Ø: 2,35 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	2,85 mm
Magfurat Ø	2,35 mm
Vágóélek száma Z	3

Menetemelkedés	0,635 mm
Menet / coll	40
Forgácshornok száma	3
Bekezdési szög	50 fok
Szabvány	DIN 371
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø	3,5 mm
Teljes hossz L _{ges}	56 mm
Szár négyszög	2,7 mm
Menetmélység	5,7 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	4-40
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	C
Spirálszög	20 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	kék