

**Garant****Gépi menetfúró HSS-E, nitridált és gőzölt, M: M24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131920 M24
GTIN	4045197070746
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Terelőélel.**

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 3 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 21 mm

**Műszaki leírás**

Forgácshornok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	24 mm
Magfurat Ø	21 mm
Menetemelkedés	3 mm
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Teljes hossz L	160 mm
Szár négyszög □	14,5 mm

Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	72 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M24
Bevonat	nitridált és gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	piros
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		