

Garant**Gépi menetfúró HSS-E, nitridált és gőzölt, M: M4****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 131920 M4 |
| GTIN | 4045197070654 |
| Árucikk kategória | 11H |

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.**

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Tűrés osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 0,7 mm

Teljes hossz L: 63 mm

Szár Ø D_s: 4,5 mm

Szár négyszög □: 3,4 mm

Magfurat Ø: 3,3 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|---------|
| Menetemelkedés | 0,7 mm |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Menet Ø | 4 mm |
| Forgácshornok száma | 3 |
| Magfurat Ø | 3,3 mm |
| Szabvány | DIN 371 |
| Szár Ø D _s | 4,5 mm |
| Teljes hossz L | 63 mm |
| Szár négyszög □ | 3,4 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Tűrés osztály | ISO 2X 6HX |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Menetmélység | 12 mm |
| Menetfajta | M |
| Menetméret | M4 |
| Bevonat | nitridált és gőzölt |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | DIN 13 |
| Bekezdő alak | B |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3xD átmenő furatnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | piros |
| Termék fajtája | Menetfúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 500 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 15 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 15 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 6 m/min | P |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |