

**Garant****Kúpsüllyesztő VHM 90°, bevonat nélkül, Külső Ø Dc: 31 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150386 31
GTIN	4045197086662
Árucikk kategória	11M

**Leírás****Kivitel:**

Nagyon **stabil konstrukció**, többélű, **speciális geometria maximális igénybevételhez. Rezgésmentes süllyesztéshez és sorjázáshoz. Nehezen forgácsolható anyagokhoz.** Tömör keményfém fej forrasztott szárral.

**Hardox 500-hoz is alkalmas.**

**Figyelem:**

A használat során feltétlenül ügyelni kell a stabil feltételekre!

**Műszaki leírás**

Szártűrés	h9
Előtolás f acélban, < 60 HRC	0,1 mm/ford,
Előfúrási Ø	6 mm
Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	6 mm
Külső Ø	31 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Teljes hossz L	71 mm
Vágóélek száma Z	5
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	VHM

Szabvány	Gyári szabvány
Típus	H
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	piros
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	30 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	18 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	8 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	8 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	8 m/min	H
TOOLOX 33	alkalmas	8 m/min	H
TOOLOX 44	alkalmas	8 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	6 m/min	H
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	6 m/min	S
Grafit, GFK, CFK	alkalmas	5 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Levegő	alkalmas		