

HOLEX**Kúpsüllyesztő 90°, bevonat nélkül, Külső Ø Dc: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150395 25
GTIN	4045197086907
Árucikk kategória	12M

Leírás**Kivitel:**

Az összes sülllesztő radiálisan hátraköszörülve. A forgácsterek 31-es méretig telibe köszörülve. A foghomlokfelület vágásszöge a sülllesztő átmérőjének megfelelően változik, így a forgács minden vágási ponton optimális alakú. A sülllesztőkúp, valamint a kerület hátraköszörülve, így nem szorul meg.

Kúpsülllesztő kedvező árú kivitelben.

Figyelem:

Kúpsülllesztő biteket 6,3 mm szárral (1/4 col) lásd a 67. termékcsoportban.

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

Műszaki leírás

Külső Ø	25 mm
Legkisebb sülllesztő Ø min. furatmérethez	3,8 mm
Sülllesztett fejű csavarokhoz DIN 7991	M12
Előtolás f acélban < 500 N/mm ²	0,2 mm/ford,
Előfúrási Ø	3,8 mm
Teljes hossz L	106 mm
Morse-kúp MK	2
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	bevonat nélkül

Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 335 D
Szár	Morse kúp
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		