

Garant**Furatkés stabilizátor 7×D mini, Típus: 20R****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319467 20R
GTIN	4062406641887
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű szerszámacélból készült alaptest, edzett felület és működő felületek.

Előny:

Az összes furatkés típusal használva csökkennek a rezgések és a vibrációk.

Alkalmazható:

Minden szokásos furatesztergakéshez.

Figyelem:

A megfelelő furatkés stabilizátor változat meghatározásához feltétlenül végezze el az ütközés vizsgálatot az eShop-ban szereplő Hoffmann e-Tool adatok vagy a ToolScout segítségével! Az alkalmazott furatkés típus maximum 3×D kinyúlási hossza ajánlott.

Stabilizátor maximális kinyúlása a furatkéssel együtt 10×D.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	20 mm
Rádiusz R	2 mm
Kinyúlási hossz L ₁	140 mm
Szár Ø D ₂	32 mm
Szárhossz L _s	60 mm
C	1 mm
Tengely eltolódás	15 mm
Ø D ₃	40 mm

Vágásirány	jobbos
Teljes hossz L ₂	206 mm
Belső kiesztergálási mélység max.	7×D
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Furatkés stabilizátor