



Standard MANOSKOP® 721 nyomatékkulcs racsnival, Maximális nyomaték: 50Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657225 50
GTIN	4018754268917
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála szerint (Nm és lbfft). A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. A nyomaték elérése után azonnal visszaáll a nyugalmi helyzetbe. Ház és markolat stabil négyszög zártszelvény profilból.

Mértékegységek: Nm, lbfft. **Fixen beépített irányváltós racsnival – csak jobbos meghúzáshoz.**

Funkció:

Beállítás: A nyomaték gyors beállítása a csúszó- állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

A nyomaték gyorsan beállítható a tolokás fejjel. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

Felhasználás:

A gyorsállításnak köszönhetően ideális javításokhoz és kisebb sorozatú munkákhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alapláncméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapláncmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapláncmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Kalibrálás	O1
Skálaosztás, 1 osztás =	2 Nm
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Sorozat	MANOSKOP® 721 Quick
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [L ₃]	293 mm
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Nyomatéktartomány	6 - 50 Nm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Maximális nyomaték	50 Nm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Nyomatéktartomány	5 - 36 lbfft
Teljes hossz L	352 mm
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Kijelzés	analog
Súly	880 g
Méréstechnika	mechanikus
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)

Visszajelzés	kioldó
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem
Vonzolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs