

**Garant****VHM tóruszmaró, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 6/1,5mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	206280 6/1,5
GTIN	4045197123992
Árucikk kategória	11X

## Leírás

**Kivitel:****Duplán hátraköszörült oldalhátszöggel.**Tűrés: Vágóél rádiusz  $R_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$ .**Felhasználás:**Speciálisan **nagysebességű megmunkáláshoz a forma- és szerszámgyártásban másolómaráshoz**. Kimagasló eredmények **száraz marásnál**.**Figyelem:****ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!****Az ajánlott utódtermék a 206333 sz.**

## Műszaki leírás

Vágóél rádiusz $R_1$	1,5 mm
Előtolás $f_z$ szélezéshez acélban $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	6 mm
Kinyúlási hossz $L_1$ nyakrésszel	21 mm
Nyak $\varnothing D_1$	5,5 mm
Előtolás $f_z$ másolómaráshoz acélban $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,023 mm
Fogak száma Z	4
Szár $\varnothing D_s$	6 mm
Élhossz $L_c$	7 mm
Teljes hossz L	57 mm

Szár	DIN 6535 HA, h6
Spirálszög	30 fok
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	H
Tűrés névleges $\emptyset$	e8
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	0,05×D másolómarásnál
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	0,2 × D oldalazásnál
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Tóruszmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	155 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	65 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	90 m/min	M
GG(G)	alkalmas	100 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

## Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB

129100 HB