

Garant**VHM kontúrmaró, toló forgácsolás finom, Gyémánt, Ø h10 DC: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	209512 5
GTIN	4045197509819
Árucikk kategória	10Y

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű keresztfogazás szálerősítéses műanyagok gazdaságos nagyoló megmunkálásához.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	5 mm
Fogak száma Z	2
Szár Ø D _s	5 mm
Teljes hossz L	50 mm
Élhossz L _c	16 mm
Kiegyensúlyozási fok szárral	G 2,5 HA-val
Előtolás f szélezéshez GFK-ban, CFK-ban	0,21 mm/ford,
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	Gyémánt
Fogazás finomsági foka	finom
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Maróprofil	keresztfogazás
Tűrés névleges Ø	h10

Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,5 \times D$ szélezésnél
Szár	DIN 6535 HA, h6
Belső hűtés	nem
Színes gyűrű	fekete
Szártűrés	h6
Termék fajtája	Kontúrmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
PVDF GF20	alkalmas	200 m/min	N
POM GF25	alkalmas	190 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	170 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	150 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	180 m/min	N
PEEK CF30	alkalmas	160 m/min	N
Hibrid	alkalmas		
GFK	alkalmas	190 m/min	N
CFK	alkalmas	190 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		