

Garant**Kúpsüllyesztő, Form C 60°, bevonat nélkül, Külső Ø Dc: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150820 8
GTIN	4045197087201
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

A forgácsterek telibe köszörültek. A süllyesztőkúp, valamint a kerület hátraköszörült és nem szorul meg. Emiatt mélysüllyesztésnél ugyanolyan könnyű és **rezgésmentes vágás** érhető el, mint sorjázásnál vagy süllyesztésnél.

Felhasználás:

Rezgésmentes süllyesztéshez és sorjázáshoz.

Különösen alkalmas menet-magfuratok süllyesztéséhez, valamint szerszám- és készülégyártásban történő süllyesztésekhez.

Műszaki leírás

Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	2 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm ²	0,09 mm/ford,
Külső Ø	8 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	50 mm
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS

Szabvány	DIN 334
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		