

Garant**Gépi menetfúró B alak, gőzölt, M: M2,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132150 M2,5
GTIN	4045197071118
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**

Különösen stabil forma.

Készremunkáló szakasz kenőhornyokkal, de forgácshornyok nélkül. **B alakú elővágás erős terelőélel.** M2,6 méret régi DIN-profillal.

Előny:

Optimális önmegvezetés és a visszafutásnál **nincs forgácsleválasztás.**

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Tűrés osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 0,45 mm

Teljes hossz L: 50 mm

Szár Ø D_s: 2,8 mm

Szár négyszög □: 2,1 mm

Magfurat Ø: 2,05 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	2
Magfurat Ø	2,05 mm
Menetemelkedés	0,45 mm
Forgácshornyok száma	2
Menet Ø	2,5 mm
Szabvány	DIN 371

Szár Ø D _s	2,8 mm
Teljes hossz L	50 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	7,5 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M2,5
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N

Olaj	alkalmas
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas