

Garant**VHM maró húzó forgácsolás, Gyémánt, Ø h10 DC: 20mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 209527 20 |
| GTIN | 4045197478337 |
| Árucikk kategória | 11Y |

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű geometria többféle fogazással az egy műveletben elvégzett rendkívül nagy leválasztási térfogat érdekében.

Jobbspirállal, **húzó forgácsolás** normál használathoz.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------------------|
| Vágóél Ø D _c | 20 mm |
| Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm |
| Előtolás f _z horonymaráshoz grafitban | 0,08 mm |
| Előtolás f _z horonymaráshoz GFK CFK-ban | 0,08 mm |
| Fogak száma Z | 8 |
| Szár Ø D _s | 20 mm |
| Teljes hossz L | 104 mm |
| Élhossz L _c | 45 mm |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 |
| Tűrés névleges Ø | h10 |
| Sarokletörés szöge | 45 fok |
| Bevonat | Gyémánt |
| Szerszámanyag | VHM |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | Teli horony fogásmélység $1 \times D$ |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | fekete |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|---------------------|--------------|-----------|---------|
| PVDF GF20 | alkalmas | 200 m/min | N |
| POM GF25 | alkalmas | 190 m/min | N |
| PA 66 GF30 | alkalmas | 170 m/min | N |
| PEEK GF30 | alkalmas | 150 m/min | N |
| PTFE CF25 | alkalmas | 180 m/min | N |
| PEEK CF30 | alkalmas | 160 m/min | N |
| Hibrid | alkalmas | | |
| Honeycomb szendvics | alkalmas | 350 m/min | N |
| GFK | alkalmas | 190 m/min | N |
| GFK, CFK | alkalmas | 190 m/min | N |
| Grafit | alkalmas | 340 m/min | N |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |
| Levegő | alkalmas | | |

Szolgáltatások

| | |
|-------------------------|-----------|
| Szárköszörülés Típus HB | 129100 HB |
|-------------------------|-----------|