



Gépi menetformázó kenőhorony nélkül HSS-E 6HX, TiAlN, M: M5



Rendelési adatok

Rendelés száma	139132 M5
GTIN	4045197446565
Árucikk kategória	12H

Leírás

Kivitel:

M1–M1,4 méret – **tűrésosztály:** ISO 1X / 4HX

DIN 2174 (\approx **DIN 371** \leq M10; \approx **DIN 376** \geq M12).

Tűrés osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 0,8 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár \varnothing D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat \varnothing irányérték: 4,65 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	4
Forgácshornyok száma	4
Menetemelkedés	0,8 mm
Menet \varnothing	5 mm
Szár \varnothing D _s	6 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Teljes hossz L	70 mm
Magfurat \varnothing irányérték	4,65 mm
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Menetmélység	7,5 mm

Menetméret	M5
Bevonat	TiAlN
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 2174
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Menetformázó

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	23 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	23 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	22 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	22 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	11 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	12 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		